

Различия моделей тестеров

Модели	TIP-3,5	TIP-A-3,5	TIP-4,3	TIP-A-4,3	TIP-V-4,3	TIP-H-4,3	TIP-T-M-4,3	TIP-T-MT-4,3	TIP-OT-M-4,3	TIP-OT-MT-4,3	TIP-LT-M-4,3	TIP-LT-MT-4,3
Дисплей	Touch-screen LCD 3,5"	Touch-screen LCD 3,5"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"	Touch-screen LCD 4,3"
Разрешение	480x320	480x320	800x480	800x480	800x480	800x480	800x480	800x480	800x480	800x480	800x480	800x480
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WiFi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тест сети	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Просмотр IP-камер	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CVBS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AHD	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
CVI/TVI	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Аудио	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI-генератор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PoE-тестер	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Источник PoE	-	-	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;
Тестирование каб. "витой пары"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обнаружение каб. "витой пары"	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Локаатор повреждений каб. линий (TDR)	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
Измерение опт. мощности ВОЛС	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
Тестер опт. линий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цифровой мультиметр	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Слот для MicroSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выходное питание	DC12V/1A; DC5V/2A (USB).	DC12V/1A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).
Аккумуляторная батарея	Li-pol, 3000мА/ч	Li-pol, 3000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч	Li-pol, 5000мА/ч
Время работы	до 8 часов	до 8 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов
Раб. температура	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C
Размеры (мм)	194x112x42	194x112x42	212x136x57	212x136x57	212x136x57	212x136x57	212x136x57	212x136x57	212x136x57	212x136x57	212x136x57	212x136x57

Продолжение таблицы сравнения моделей тестеров

Модели	TIP	TIP-L-M	TIP-L-MT	TIP-M	TIP-MT	TIP-O-M	TIP-O-MT
Дисплей	Touch-screen LCD 7"	Touch-screen LCD 7"	Touch-screen LCD 7"	Touch-screen LCD 7"	Touch-screen LCD 7"	Touch-screen LCD 7"	Touch-screen LCD 7"
Разрешение	1024x600	1024x600	1024x600	1024x600	1024x600	1024x600	1024x600
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WiFi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тест сети	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Просмотр IP-камер	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CVBS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AHD	-	-	-	-	-	-	-
CVI/TVI	-	-	-	-	-	-	-
Аудио	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI-генератор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PoE-тестер	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Источник PoE	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;	метод А, до 24Вт;
Тестирование каб. "витой пары"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Обнаружение каб. "витой пары"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Локатор повреждений каб. линий (TDR)	-	-	✓	-	✓	-	✓
Измерение опт. мощности ВОЛС	-	-	-	-	-	✓	✓
Тестер опт.линий	-	✓	✓	-	-	-	-
Цифровой мультиметр	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Слот для MicroSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выходное питание	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).	DC12V/2A; DC5V/2A (USB).
Аккумуляторная батарея	Li-pol, 6500мА/ч	Li-pol, 6500мА/ч	Li-pol, 6500мА/ч	Li-pol, 6500мА/ч	Li-pol, 6500мА/ч	Li-pol, 6500мА/ч	Li-pol, 6500мА/ч
Время работы	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов	до 16 часов
Раб. температура	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C	-10... +50°C
Размеры (мм)	231x172x52	231x172x52	231x172x52	231x172x52	231x172x52	231x172x52	231x172x52



По вопросам приобретения и консультаций
обращаться в ЧТУП «ПадВокам», Республика Беларусь,
220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д.10, пом. 83
Тел.: + 375 (17) 3-616-444 | факс: + 375 (17) 3-616-555
info@padvokam.by | www.PadVokam.by